

Garant

Pienoisvaihtokääntöterä sisäpistoon, DIN 472 Oikea, HB720, Ø Dmin / leveä ura m (H13): 11/1,1mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	270110 11/1,1
GTIN	4045197560391
Tuoteluokka	21I

Tekninen kuvaus

Terän koko Ø d	8 mm
Pistoleveys w	1,2 mm
Syöttö f	0,02 - 0,03 mm/kierr,
Terän paksuus T	4 mm
enimmäistyöstösyvyys t _{max}	2,2 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L ₃	6,7 mm
Vähimmäis-Ø D _{min}	11 mm
Uraleveys m (H13)	1,1 mm
Sarja	mini
Laji	HB720
Urat normin mukaiset	DIN 472

Tuotetyyppi

Pienoisvaihtoterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	60 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	60 m/min	K
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		