


Garant**Pienoisvaihtokääntöterä sisäpistoon Oikea, HB720, Ø Dmin / w: 8/2,0mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270090 8/2,0
GTIN	4045197560223
Tuoteluokka	21I

Tekninen kuvaus

Kärjen-keskiön etäisyys L_3	4,8 mm
Terän koko $\varnothing d$	6 mm
Syöttö f	0,02 - 0,03 mm/kierr,
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	1 mm
Vähimmäis- $\varnothing D_{min}$	8 mm
Pistoleveys w	2 mm
Terän paksuus T	3,6 mm
Sarja	mini
Laji	HB720
Tuotetyyppi	Pienoisvaihtoterä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	60 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	60 m/min	K
CuZn	soveltuu	80 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		