

Garant**Miniporatanko HM, Oikea, Ulkoneman pituus L1 / terän koko d: 42/8mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 270006 42/8 |
| GTIN | 4045197560049 |
| Tuoteluokka | 21V |

Kuvaus**Malli:**

Tärinätön kovametallivarsi, jossa on juotettu teräspää ja karkaisttu terän kiinnityspaikka.

- **Kovametalliterä kiinnitetty päästä ruuvilla, suuri kiinnitysvoima hammastuksen ansiosta.**
- **Helppo teränvaihto.**

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Kääntöterän ruuvi | 279815 11 |
| Terän koko | 08 mm |
| Pään pituus L ₁ | 42 mm |
| Kokonaispituus L | 110 mm |
| Kiinnityspituus L ₂ | 11,5 mm |
| varren Ø D _s | 12 mm |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX10 | 674248 TX10 |
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 11 | 279815 11 |
| Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659957 500 |