

**Uraterä oikea standardin DIN 4963 mukaan, HSS E, Varren Ø: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	297120 8
GTIN	4045197190635
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Kaikki mitat **hitsattuina**.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, keskisuurille lastuamisnopeuksille.

HSS/E – Kaikille sorveille yksittäis- ja sarjavalmistuksessa. Näiden sorvausterien leikkuuteho on suuri eivätkä ne murru helposti suurtakaan lastusyvyyttä käytettäessä, keskeytyvässä leikkuussa tai raaka-aineen vetolujuuden ollessa suuri.

Tekninen kuvaus

Terän leveys	2 mm
enimmäispistosyvyyys t_{max}	4 mm
Porauksille, Ø alkaen	16 mm
Varren Ø	8 mm
Kokonaispituus	140 mm
Lastuava aine	HSS E
Tuotetyyppi	Sorvausterä