

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 10/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260934 10/11
GTIN	4045197653529
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	7 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	13 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Pään pituus L ₁	22,8 mm
ISO-koodi pidin	A10K STFCCR/L11
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L ₂	9 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D _s	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500