

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260935 20/16
GTIN	4045197653611
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø $D_{min}$	25 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
Keskisiirto $L_3$	13 mm
Pään pituus $L_1$	36,6 mm
ISO-koodi pidin	A20R STFCCR/L16
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Terän koko	16 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus $L_2$	18 mm
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
varren Ø $D_s$	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppe 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500