



Weldon-istukka Muoto ADB, BT 50lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302660 32
GTIN	4250122615859
Tuoteluokka	36E

Kuvaus

Malli:

Kaikki varret sinistetty.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	105 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	32
Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Ulko-Ø D	72 mm
Sovitin	BT 50lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹

Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 32 mm	309900 32