



Uraterä oikea standardin DIN 4963 mukaan, HSS E, Varren Ø: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	297120 10
GTIN	4045197190642
Tuoteluokka	22E

Kuvaus

Malli:

Kaikki mitat **hitsattuina**.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, keskisuurille lastuamisnopeuksille.

HSS/E – Kaikille sorveille yksittäis- ja sarjavalmistuksessa. Näiden sorvausterien leikkuuteho on suuri eivätkä ne murru helposti suurtakaan lastusyvyyttä käytettäessä, keskeytyvässä leikkuussa tai raaka-aineen vetolujuuden ollessa suuri.

Tekninen kuvaus

enimmäispistosyvyys t_{max}	6 mm
Porauksille, Ø alkaen	20 mm
Terän leveys	3 mm
Varren Ø	10 mm
Kokonaispituus	160 mm
Lastuava aine	HSS E
Tuotetyyppi	Sorvausterä