

LOCTITE**Tasotiivistysaineet, 50 ml, Valmistajan tunnus: 5970**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083331 5970
GTIN	4058093009062
Tuoteluokka	04L

Kuvaus

Malli:

Tiivistysaineet korvaavat hampun, tiivistysnauhat ja -tahnat, ja kestävät kaasuja, nesteitä, ilmaa, vettä, öljyjä, hiilivetyjä ja monia kemiallisia tuotteita. **Täydellinen pintakosketus** takaa **sataprosenttisen tiiviiden**. Asennusvaiheessa ennen kovettumista putkikierteitä voi kiertää auki tai niiden asentoa muuttaa tavallisilla työkaluilla. Tiivistysainejäämät eivät tuki suodattimia ja venttiilejä.

Käyttö:

Silikoni. Korvaa korkki- ja paperitiivisteet, kestää tärinää.

Huomautus:

Puhdista pinnat ennen tiivisteaineen levittämistä yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.

Tekninen kuvaus

Toimintalujuus vastaa	12 h
Valmistajamerkintä	LOCTITE 5970
Kemiallinen perusta	Alkoksisilikoni

Kestävyys valmistuspäivästä	12 kk
soveltuu materiaalille	Metalli
soveltuu materiaalille	muovi
Säilytyslämpötila	8 - 21 °C
Käyttölämpötila-alue	-55 - 200 °C
leimahduslämpötila	100 °C
Ominaisuudet	Öljynkestävä
Ominaisuudet	tärinänkestävä
Muoto	Tahnamainen
Pienin irtoamislujuus	7 Nm
Täyttö	50 ml
soveltuu käyttöalueelle	Laippaliitettä
Väri	musta
Maksimirakomitta	0,25 mm
Lujuusluokka	matalalujuuksinen
Tiheys	1,4 g/cm ³
Tuotenimen määräite	50 ml
Tuotetyyppi	Tiivistysaine