

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 12/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260934 12/11
GTIN	4045197653536
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	16 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	26,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Terän koko	11 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	9 mm
ISO-koodi pidin	A12L STFRCR/L11
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Kokonaispituus L	140 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	11 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppe 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500