

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260935 25/16
GTIN	4045197653628
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
Pään pituus L ₁	41 mm
ISO-koodi pidin	A25R STFCCR/L16
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Terän koko	16 mm
Keskisiirto L ₃	17 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	23 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500