

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260935 32/16
GTIN	4045197656070
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	40 mm
Terän koko	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Pään pituus L_1	34,6 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
Aluslevyn ruuvi	269013 2
Keskisiirto L_3	22 mm
Aluslevy	269005 7
ISO-koodi pidin	A32S STFCCR/L16
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L_2	30 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D_s	32 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
SisäSORvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8	269028 8
Aluslevy Tyyppi 7	269005 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500