



Uraterä oikea standardin DIN 4963 mukaan, HSS E, Varren Ø: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	297120 16
GTIN	4045197190666
Tuoteluokka	22E

Kuvaus

Malli:

Kaikki mitat **hitsattuina**.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, keskisuurille lastuamisnopeuksille.

HSS/E – Kaikille sorveille yksittäis- ja sarjavalmistuksessa. Näiden sorvausterien leikkuuteho on suuri eivätkä ne murru helposti suurtakaan lastusyvyyttä käytettäessä, keskeytyvässä leikkuussa tai raaka-aineen vetolujuuden ollessa suuri.

Tekninen kuvaus

Terän leveys	4 mm
enimmäispistosyvyys t_{max}	10 mm
Porauksille, Ø alkaen	32 mm
Varren Ø	16 mm
Kokonaispituus	210 mm
Lastuava aine	HSS E
Tuotetyyppi	Sorvausterä