

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 40/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260935 40/16
GTIN	4045197656087
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	49 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
Keskisiirto L_3	27 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Terän koko	16 mm
Aluslevyn ruuvi	269013 2
Aluslevy	269005 7
ISO-koodi pidin	A40T STFCR/L16
Pään pituus L_1	37,5 mm
Kokonaispituus L	300 mm
Kiinnityspituus L_2	39 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D_s	40 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Aluslevy Tyyppi 7	269005 7
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8	269028 8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500