

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 20/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260934 20/16
GTIN	4045197653550
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	25 mm
Keskisiirto L ₃	13 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
Pään pituus L ₁	36,6 mm
ISO-koodi pidin	A20R STFCCR/L16
Terän koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L ₂	18 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D _s	20 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15

674248 TX15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500