

**Garant****TC.T 110202, Laji: HU7310**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260980 HU7310
GTIN	4045197670885
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

TC.T 110202 HU7310 Laji: HU7310  
lastunmurtaja: AM  
Toleranssi: G  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,1 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 350 - 600 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	350 - 600 m/min
lastunmurtaja	AM
Nirkon säde	0,2 mm
Pääkäyttöalue	N
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 4 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva

Laji	HU7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	TCGT 110202
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä