

**Garant****Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260934 25/16
GTIN	4045197653567
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
Pään pituus L <sub>1</sub>	41 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	17 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Terän koko	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 8
ISO-koodi pidin	A25R STFCL16
Kokonaispituus L	200 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	23 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX15

674248 TX15

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8

269028 8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500