

**Uraterä oikea standardin DIN 4963 mukaan, HSS E, Varren Ø: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	297120 20
GTIN	4045197190673
Tuoteluokka	22E

**Kuvaus****Malli:**

Kaikki mitat **hitsattuina**.

**Käyttö:**

Yleiskäyttöinen, keskisuurille lastuamisnopeuksille.

**HSS/E** – Kaikille sorveille yksittäis- ja sarjavalmistuksessa. Näiden sorvausterien leikkuuteho on suuri eivätkä ne murru helposti suurtakaan lastusyvyyttä käytettäessä, keskeytyvässä leikkuussa tai raaka-aineen vetolujuuden ollessa suuri.

**Tekninen kuvaus**

Porauksille, Ø alkaen	40 mm
Terän leveys	5 mm
enimmäispistosyvyys $t_{max}$	14 mm
Varren Ø	20 mm
Kokonaispituus	250 mm
Lastuava aine	HSS E
Tuotetyyppi	Sorvausterä