

**Akku- / verkkoradio, Tyyppi: 4933493530****Tilaustiedot**

Tilausnumero	073960 4933493530
GTIN	4058546484019
Tuoteluokka	03L

Kuvaus**Malli:**

Vankka, roiskeveesisuojattu (IP54) työmaaradio verkko- ja akkukäyttöön. M18™ Bluetooth® akkukäyttöinen kaiutin

- **Toistaa äänen pienillä ja keskisuurilla alueilla.**
- **Rajattomat ripustus- ja kiinnitysmahdollisuudet integroitujen koukkujen, naulakoukkujen ja kiinnitysreikien ansiosta.**

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkokaapelin, 2 puskuriparistoa, AUX-liitäntäkaapelin, ei akkuja.

Tekninen kuvaus

akun jännite	18 V
Paino	3,8 kg
Korkeus	333 mm

Leveys	145 mm
Pituus	213 mm
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Liitäntä	Bluetooth®-liitäntä
Liitäntä	USB-rajapinta
IP-suojaluokka	IP 54
Tuotetyyppi	Radio