



Weldon-istukka Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, BT 50 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 12 mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302665 12 |
| GTIN | 4250122613145 |
| Tuoteluokka | 36E |

Kuvaus

Malli:

Jäähdytyskanava suljettavissa O-renkaalla.

Kaikki varret sinistetty.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ulkonema A-mitta: 80 mm

Ulko-Ø D: 42 mm

Varakiinnitysruuvi nro 309900: 12

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 12 |
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 12 mm |
| Ulkonema A-mitta | 80 mm |
| Ulko-Ø D | 42 mm |
| Sovitin | BT 50 lyhyt |
| Standardi | DIN 6359 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-2 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kiinnitysnormi | JIS B6339 |
| Muoto | ADB |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Weldonistukka |

Tarvikkeet

| | |
|---|-----------|
| Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308795 50 |
| Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308760 50 |
| Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308780 50 |
| Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 50 SK | 308812 50 |
| Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308790 50 |
| Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308765 50 |
| Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) Sopii ISO-varteen 50 SK | 308820 50 |
| Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308785 50 |
| Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO-varteen 50 SK | 308810 50 |
| Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 Sopii ISO-varteen 50 SK | 308830 50 |