

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260934 32/16
GTIN	4045197653574
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevyn ruuvi	269013 2
Terän koko	16 mm
Keskisiirto L ₃	22 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
ISO-koodi pidin	A32S STFCCR/L16
Pään pituus L ₁	34,6 mm
Aluslevy	269005 7
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
Kokonaispituus L	250 mm
Kiinnityspituus L ₂	30 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D _s	32 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8	269028 8
Aluslevy Tyyppi 7	269005 7
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500