

HOLEX**Pistosorvausterä vasen standardin DIN 4981 (ISO 7) mukaan, P20/K25, Varren korkeus: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	297105 20
GTIN	4045197521330
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Kovametallia – teräsvarret, 700 – 800 N/mm² kestävyys ja jyrisytyt, tasaiset kiinnityspinnat. Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin. Terien välipintaviiste on tarkkuushiottu. Kaikissa toimitetuissa sorvausterissä on teroitettut terät. Vetämällä terät pois boorikarbidikäsilapulla leikkuukiilojen kestävyys paranee. Terälaukaisijan koko riippuu työskentelyolosuhteista. Rouhintaleikkuun ja keskeytyvän leikkuun yhteydessä terä pitää ehdottomasti hioa.

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

Käyttö:

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

Huom:

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

Tekninen kuvaus

Varren korkeus h	20 mm
Terän leveys	5 mm
Kokonaispituus	125 mm
Varren leveys b	12 mm
Lastuava aine	P20/K25
Tuotetyyppi	Sorvausterä

