



## Weldon-istukka Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, BT 50 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 14 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	302665 14
GTIN	4250122611035
Tuoteluokka	36E

### Kuvaus

#### Malli:

Jäähdytyskanava suljettavissa O-renkaalla.

Kaikki varret sinistetty.

#### Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

#### Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ulkonema A-mitta: 80 mm

Ulko-Ø D: 44 mm

Varakiinnitysruuvi nro 309900: 12

### Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	80 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	12
Ulko-Ø D	44 mm
Sovitin	BT 50 lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2

Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO-varteen 50 SK	308810 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 Sopii ISO-varteen 50 SK	308830 50
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) Sopii ISO-varteen 50 SK	308820 50
Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 50 SK	308812 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308780 50