



Weldon-istukka Muoto ADB, BT 50lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 12mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302660 12 |
| GTIN | 4250122615743 |
| Tuoteluokka | 36E |

Kuvaus

Malli:

Kaikki varret sinistetty.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 12 mm |
| Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 12 |
| Ulkonema A-mitta | 80 mm |
| Ulko-Ø D | 42 mm |
| Sovitin | BT 50lyhyt |
| Standardi | DIN 6359 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-2 |
| Kiinnitysnormi | JIS B6339 |
| Muoto | ADB |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min ⁻¹ |

| | |
|--------------------|---------------|
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Tuotetyyppi | Weldonistukka |

Tarvikkeet

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308790 50 |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308785 50 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308795 50 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308760 50 |
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308830 50 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308820 50 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 | 308765 50 |
| Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 12 mm | 309900 12 |