

HOLEX**Pistosorvausterä oikea standardin DIN 4961 mukaan, HSS E, Varren korkeus: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	297000 16
GTIN	4045197190345
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Kaikki mitat **hitsattuina**.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, keskisuurille lastuamisnopeuksille.

HSS/E – Kaikille sorveille yksittäis- ja sarjavalmistuksessa. Näiden sorvausterien leikkuuteho on suuri eivätkä ne murre helposti suurtakaan lastusvyöhytettä käytettäessä, keskeytyvässä leikkuussa tai raaka-aineen vetolujuuden ollessa suuri.

Tekninen kuvaus

Terän leveys	3 mm
Varren korkeus h	16 mm
Kokonaispituus	125 mm
Varren leveys b	10 mm
Lastuava aine	HSS E
Tuotetyyppi	Sorvausterä