

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 40/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260934 40/16
GTIN	4045197656063
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

ISO-koodi pidin	A40T STFCCR/L16
Terän koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 16T3..
Aluslevy	269005 7
Aluslevyn ruuvi	269013 2
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 2
Keskisiirto L ₃	27 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	49 mm
Pään pituus L ₁	37,5 mm
Kokonaispituus L	300 mm
Kiinnityspituus L ₂	39 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D _s	40 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 8	269028 8
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	269013 2
Aluslevy Tyyppi 7	269005 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500