



## Weldon-istukka Muoto ADB, BT 50lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 14mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302660 14     |
| GTIN         | 4250122619659 |
| Tuoteluokka  | 36E           |

### Kuvaus

**Malli:**

Kaikki varret sinistetty.

**Käyttö:**

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

### Tekninen kuvaus

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Varakiinnitysruuvi nro 309900       | 12                                 |
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>          | 14 mm                              |
| Ulkonema A-mitta                    | 80 mm                              |
| Ulko-Ø D                            | 44 mm                              |
| Sovitin                             | BT 50lyhyt                         |
| Standardi                           | DIN 6359                           |
| Kiinnitysnormi                      | ISO 7388-2                         |
| Kiinnitysnormi                      | JIS B6339                          |
| Muoto                               | ADB                                |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup> |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Pyörintätarkkuus   | ≤ 3 µm        |
| Lastuamisstrategia | HPC           |
| Tuotetyyppi        | Weldonistukka |

## Tarvikkeet

|  |           |
|--|-----------|
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50                               | 308830 50 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50  | 308765 50 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50 | 308820 50 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50  | 308795 50 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50  | 308790 50 |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50  | 308785 50 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50  | 308760 50 |
| Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 12 mm  | 309900 12 |