

HOLEX**Pistosorvausterä oikea standardin DIN 4961 mukaan, HSS E, Varren korkeus: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	297000 20
GTIN	4045197190352
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Kaikki mitat **hitsattuina**.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, keskisuurille lastuamisnopeuksille.

HSS/E – Kaikille sorveille yksittäis- ja sarjavalmistuksessa. Näiden sorvausterien leikkuuteho on suuri eivätkä ne murru helposti suurtakaan lastusyvyyttä käytettäessä, keskeytyvässä leikkuussa tai raaka-aineen vetolujuuden ollessa suuri.

Tekninen kuvaus

Varren korkeus h	20 mm
Terän leveys	4 mm
Kokonaispituus	140 mm
Varren leveys b	12 mm
Lastuava aine	HSS E
Tuotetyyppi	Sorvausterä