

**Garant****Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 10/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260935 10/11
GTIN	4045197653581
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	11 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
ISO-koodi pidin	A10K STFCCR/L11
Keskisiirto L <sub>3</sub>	7 mm
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	13 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	22,8 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kiinnityspituus L <sub>2</sub>	9 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

---

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500