



Weldonistukat, Whistle-Notch Muoto ADB, BT 40 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 14 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302720 14
GTIN	
Tuoteluokka	36E

Kuvaus

Malli:

Kiinnitys- ja lukitusruuvilla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ulkonema A-mitta: 63 mm

Ulko-Ø D: 44 mm

Varakiinnitysruuvi nro 309900: 12

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	63 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	12
Kiinnitys-Ø D ₁	14 mm
Ulko-Ø D	44 mm
Sovitin	BT 40 lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹

Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308780 40
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Vetopultti Hurco 60°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308803 40
Vetopultti Hurco 60°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308804 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 90°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308805 40