



Weldon-istukka Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, BT 50 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 20 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302665 20
GTIN	4250122613121
Tuoteluokka	36E

Kuvaus

Malli:

Jäähdytyskanava suljettavissa O-renkaalla.

Kaikki varret sinistetty.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ulkonema A-mitta: 80 mm

Ulko-Ø D: 52 mm

Varakiinnitysruuvi nro 309900: 20

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	80 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	20
Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm
Ulko-Ø D	52 mm
Sovitin	BT 50 lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2

Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Momenttivaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 50 SK	308812 50
Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO-varteen 50 SK	308810 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) Sopii ISO-varteen 50 SK	308820 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 Sopii ISO-varteen 50 SK	308830 50
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308780 50