

**Uraterä oikea standardin DIN 4963 mukaan, HSS E, Varren Ø: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	297120 6
GTIN	4045197190628
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Kaikki mitat **hitsattuina**.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, keskisuurille lastuamisnopeuksille.

HSS/E – Kaikille sorveille yksittäis- ja sarjavalmistuksessa. Näiden sorvausterien leikkuuteho on suuri eivätkä ne murru helposti suurtakaan lastusyvyyttä käytettäessä, keskeytyvässä leikkuussa tai raaka-aineen vetolujuuden ollessa suuri.

Tekninen kuvaus

Porauksille, Ø alkaen	13 mm
Terän leveys	2 mm
enimmäispistosyvyys t_{max}	3 mm
Varren Ø	6 mm
Kokonaispituus	125 mm
Lastuava aine	HSS E
Tuotetyyppi	Sorvausterä