

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Schaft-Ø / teränkoko: 16/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260935 16/11
GTIN	4045197653604
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L_3	11 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	20 mm
Pään pituus L_1	26,7 mm
ISO-koodi pidin	A16Q STF/CR/L11
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 7
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kiinnityspituus L_2	15 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
varren Ø D_s	16 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Vasen
Sisäorvaussyvyys enint.	3xD
Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäisorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäorvauspidin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500