

Garant**TC.T 110204, Laji: HU7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260982 HU7310
GTIN	4045197671004
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	N
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
lastunmurtaja	AM
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HU7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	TCGT 110204

Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä