

Garant**Avarrustyökalu sisäp., vasenkätinen, L1 = 16 mm, Ø Dmin: 2,2mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	270244 2,2
GTIN	4045197466310
Tuoteluokka	21I

Kuvaus**Käyttö:**

Teränpitimeen nro 270200 – 270204.

Tekninen kuvaus

Vähimmäis-Ø D _{min}	2,2 mm
enimmäistyöstösyvyys t _{max}	0,15 mm
Varren Ø d	4 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L ₃	0,95 mm
Säde r	0,1 mm
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm ²	0,017 mm/kierr.
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm ²	0,015 mm/kierr.
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm ²	0,015 mm/kierr.
Ulkoneman pituus L ₁	16 mm
Tuotenimen määrite	L ₁ = 16 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
CuZn	soveltuu	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		