

Garant
Avarrustyökalu sisäp., vasenkätinen, L₁ = 26 mm, Ø D_{min}: 6,2mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 270248 6,2 |
| GTIN | 4045197466426 |
| Tuoteluokka | 211 |

Kuvaus
Käyttö:

Teränpitimeen nro 270200 – 270204.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|------------------------|
| Vähimmäis-Ø D _{min} | 6,2 mm |
| enimmäistyöstösyvyys t _{max} | 0,5 mm |
| Kärjen-keskiön etäisyys L ₃ | 2,95 mm |
| Varren Ø d | 6 mm |
| Säde r | 0,2 mm |
| Syöttö f INOXissa < 900 N/mm ² | 0,025 mm/kierr. |
| Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm ² | 0,050 mm/kierr. |
| Syöttö f INOXissa > 900 N/mm ² | 0,025 mm/kierr. |
| Ulkoneman pituus L ₁ | 26 mm |
| Tuotenimen määrite | L ₁ = 26 mm |
| Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--|----------|----------------|-----------|
|--|----------|----------------|-----------|

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|---|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | 250 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 200 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 200 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 160 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 150 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 150 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 80 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | P |
| Teräs < 55 HRC | sopii rajoituksin | 30 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 60 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | sopii rajoituksin | 30 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 90 m/min | K |
| CuZn | soveltuu | 150 m/min | N |
| jatkuva | soveltuu | | |
| epäsäännöllinen | sopii rajoituksin | | |
| hakkaava | sopii rajoituksin | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |