

**Garant****Pistotyökalu sisäp., oikeakätinen, L1 = 15 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 270312 5,2/1  |
| GTIN         | 4045197466723 |
| Tuoteluokka  | 211           |

**Kuvaus****Käyttö:**

Teränpitimeen nro 270200 – 270204.

**Tekninen kuvaus**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Kärjen-keskiön etäisyys $L_3$  | 2,5 mm                 |
| Vähimmäis-Ø $D_{min}$          | 5,2 mm                 |
| enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$ | 1 mm                   |
| Varren Ø $d$                   | 5 mm                   |
| Ulkoneman pituus $L_1$         | 15 mm                  |
| Tuotenimen määrite             | $L_1 = 15$ mm          |
| Tuotetyyppi                    | Leikkuupala upotukseen |

**Käyttäjätiedot**

|                               | Sopivuus          | $V_c$     | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Alumiinimuovit                | sopii rajoituksin | 250 m/min | N         |
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | sopii rajoituksin | 200 m/min | N         |
| Alu > 10% Si                  | sopii rajoituksin | 200 m/min | N         |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 160 m/min | P         |

|                                |                   |           |   |
|--------------------------------|-------------------|-----------|---|
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 150 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 150 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 80 m/min  | P |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 60 m/min  | P |
| Teräs < 55 HRC                 | sopii rajoituksin | 30 m/min  | H |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          | 90 m/min  | M |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          | 60 m/min  | M |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | sopii rajoituksin | 30 m/min  | S |
| GG(G)                          | soveltuu          | 90 m/min  | K |
| CuZn                           | soveltuu          | 150 m/min | N |
| jatkuva                        | soveltuu          |           |   |
| epäsäännöllinen                | sopii rajoituksin |           |   |
| hakkaava                       | sopii rajoituksin |           |   |
| märkä enintään                 | soveltuu          |           |   |