

**HOLEX****Sisäkierteellä varustettu sorvausterä oikea standardin DIN 283 (ISO 13) mukaan, P20/K25, Varren nelikulmio: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	297175 12
GTIN	4045197521446
Tuoteluokka	22E

**Kuvaus****Malli:**

**Kovametallia** – teräsvarret, 700 – 800 N/mm<sup>2</sup> kestävyys ja jyrisytyt, tasaiset kiinnityspinnat. Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin. Terien välipintaviiste on tarkkuushiottu. Kaikissa toimitetuissa sorvausterissä on teroitettut terät. Vetämällä terät pois boorikarbidikäsilapulla leikkuukiilojen kestävyys paranee. Terälaukaisijan koko riippuu työskentelyolosuhteista. Rouhintaleikkuun ja keskeytyvän leikkuun yhteydessä terä pitää ehdottomasti hioa.

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

**Käyttö:**

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

**Huom:**

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

**Tekninen kuvaus**

Porauksille, Ø alkaen	30 mm
Varren nelikulmio	12 mm
Kokonaispituus	160 mm
Lastuava aine	P20/K25
Tuotetyyppi	Sorvausterä

