

Garant

Mikro-avarrustyökalu sisäpuolinen, vasenkätinen, L1 = 30 mm, Ø Dmin: 6,2mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	270250 6,2
GTIN	4045197466440
Tuoteluokka	211

Kuvaus**Käyttö:**

Teränpitimeen nro 270200 – 270204.

Tekninen kuvaus

Kärjen-keskiön etäisyys L_3	2,95 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	0,5 mm
Varren Ø d	6 mm
Vähimmäis-Ø D_{min}	6,2 mm
Säde r	0,2 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm ²	0,025 mm/kierr.
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm ²	0,025 mm/kierr.
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm ²	0,050 mm/kierr.
Sarja	Micro
Ulkoneman pituus L_1	30 mm
Tuotenimen määrite	$L_1 = 30$ mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
CuZn	soveltuu	150 m/min	N
jatkua	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		