

**Weldon-istukka, muoto AD, SK 30 lyhyt, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300050 16
GTIN	4045197674333
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja. Tasapainoluokka G 6,3 / 18 000 min⁻¹.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	63 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	16
Ulko-Ø D	48 mm
Sovitin	SK 30 lyhyt
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 18000 min ⁻¹

Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308760 30
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 30	308610 30
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308785 30
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 30	308765 30
Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 16 mm	309900 16