

Garant
Avarrustyökalu sisäp., vasenkätinen, L1 = 21 mm, Ø Dmin: 3,2mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	270246 3,2
GTIN	4045197466365
Tuoteluokka	21I

Kuvaus
Käyttö:

Teränpitimeen nro 270200 – 270204.

Tekninen kuvaus

Kärjen-keskiön etäisyys L_3	1,45 mm
enimmäistyöstösyvyys t_{max}	0,15 mm
Vähimmäis-Ø D_{min}	3,2 mm
Varren Ø d	4 mm
Säde r	0,15 mm
Syöttö f INOXissa $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,015 mm/kierr.
Syöttö f teräksessä $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,017 mm/kierr.
Syöttö f INOXissa $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,015 mm/kierr.
Ulkoneman pituus L_1	21 mm
Tuotenimen määräite	$L_1 = 21 \text{ mm}$
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
--	----------	-------	-----------

Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
CuZn	soveltuu	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		