



Rengasruuvi, Kierteen Ø: M20



Tilaustiedot

Tilausnumero	086472 M20
GTIN	2050001741783
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Lujatekoiset rengasruuvit/-mutterit, maalattu punaiseksi.

Huomautus:

Rengasruuveja ja -muttereita ei saa kuormittaa 90° kulmassa ruuviakseleihin nähden!

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Tekninen kuvaus

Kierteen pituus mutteri E	20 mm
Kokonaiskorkeus F	90 mm
Laipan Ø tuki C	50 mm
Sisä-Ø rengas A	50 mm
Paino	0,86 kg
Ulko-Ø rengas B	90 mm
Kierteen Ø	M20

Kierrepiitus	30 mm
Mitta D	20 mm
Kantavuus WLL SF 4:1	6 t
Tuotetyyppi	Rengasruuvi