

HOLEX

Uraterä oikea standardin DIN 263 (ISO 11) mukaan, P20/K25, Varren nelikulmio: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	297135 20
GTIN	4045197521385
Tuoteluokka	22E

Kuvaus

Malli:

Kovametallia – teräsvarret, 700 – 800 N/mm² kestävyys ja jyrskyyt, tasaiset kiinnityspinnat. Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin. Terien välipintaviiste on tarkkuushiottu. Kaikissa toimitetuissa sorvausterissä on teroitettut terät. Vetämällä terät pois boorikarbidikäsilapulla leikkuukiilojen kestävyys paranee. Terälaukaisijan koko riippuu työskentelyolosuhteista. Rouhintaleikkuun ja keskeytyvän leikkuun yhteydessä terä pitää ehdottomasti hioa.

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

Käyttö:

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

Huom:

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

Tekninen kuvaus

Porauksille, Ø alkaen	50 mm
Terän leveys	6 mm
enimmäispistosyvyys t _{max}	16 mm
Varren nelikulmio	20 mm
Kokonaispituus	210 mm
Lastuava aine	P20/K25

Tuotetyyppi

Sorvausterä