

**Paineilma-iskuruuvain, Tyyppi: 9013MTT****Tilaustiedot**

Tilausnumero	079192 9013MTT
GTIN	4000896258062
Tuoteluokka	03R

Kuvaus**Malli:**

Iskuruuvain, jossa on tehokas kaksoisvasara-iskukoneisto. 1890 Nm:n vapautusmomentti. Tiiviisti istuvien ruuviliitosten käyttö ahtaissa asennustiloissa ja vähäisellä työkuormituksella päivittäisessä käytössä

- **Suurin irrotusmomentti: 1890 Nm.**
- **Poistoilma johdetaan kahvan kautta alaspäin.**
- **Vähäinen tärinä.**
- **Helppo käyttää.**
- **Pieni paino ja kätevät mitat vähentävät työn kuormitusta.**
- **Pitkä käyttöikä ja korkea suorituskyky teollisuuden ja autoalan sovelluksissa.**
- **Kompakti rakenne, joka on optimoitu työskentelyyn ahtaissa tiloissa.**
- **20 mm (3/4 tuuman) iskuruuvain 12,5 mm (1/2 tuuman) kotelossa.**
- **HAZET Twin Turbo -teknologia – suuret vääntömomentit kompaktissa rakenteessa.**
- **8-lapainen ilmamoottori, jonka iskuvoima on 25 % suurempi, takaa maksimaalisen vääntömomentin.**

Tekninen kuvaus

Paino	1,7 kg
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	11,39 m/s ²
Käynti myötä-/vastapäivään	kyllä
Enimmäiskierrosluku	8000 min ⁻¹
Toimintääni	99,3 dB(A)
Energiansyöttö	Paineilmakäyttöinen
Suurin irtoamislujuus	1890 Nm
Vääntömomenttialue	900 Nm
Suurin kiristysmomentti	1300 Nm
Enimmäisilmantarve	150 l/min
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Kiinnityskierre	NPT
Työpaine	6,3 bar
Työkalunpitimen väänninprofiili	Nelikulma
Työkalunpitimen mitta	3/4 tuuma
Tuotetyyppi	Ruuvain