

Garant
Pistotyökalu sisäp., oikeakätinen, L1 = 10 mm, Ø Dmin / W: 5,2/1,5mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	270310 5,2/1,5
GTIN	4045197466662
Tuoteluokka	21I

Kuvaus
Käyttö:

Teränpitimeen nro 270200 – 270204.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d	5 mm
enimmäistyöstösyvyys t _{max}	1 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L ₃	2,5 mm
Vähimmäis-Ø D _{min}	5,2 mm
Ulkoneman pituus L ₁	10 mm
Tuotenimen määrite	L ₁ = 10 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P

Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
CuZn	soveltuu	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		