

**Garant**

**Mikro-pistotyökalu, pyöreä, sisäpuolinen, oikeakätinen, L<sub>1</sub> = 20 mm, Ø D<sub>min</sub> / W: 5,2/1 mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	270332 5,2/1
GTIN	4045197465771
Tuoteluokka	211

**Kuvaus****Käyttö:**

Teränpitimeen nro 270200 – 270204.

**Tekninen kuvaus**

Kärjen-keskiön etäisyys L <sub>3</sub>	2,45 mm
Vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	5,2 mm
Varren Ø d	5 mm
enimmäistyöstösyvyys t <sub>max</sub>	1 mm
Säde r	0,5 mm
Sarja	Micro
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	20 mm
Tuotenimen määrite	L <sub>1</sub> = 20 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N

Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
CuZn	soveltuu	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		