

**Garant****Avarrustyökalu sisäp., oikeakätinen, L1 = 16 mm, Ø Dmin: 3,2mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	270214 3,2
GTIN	4045197466099
Tuoteluokka	21I

**Kuvaus****Käyttö:**

Teränpitimeen nro 270200 – 270204.

**Tekninen kuvaus**

Vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	3,2 mm
Varren Ø d	4 mm
enimmäistyöstösyvyys t <sub>max</sub>	0,15 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L <sub>3</sub>	1,45 mm
Säde r	0,15 mm
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/kierr.
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm/kierr.
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,017 mm/kierr.
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	16 mm
Tuotenimen määrite	L <sub>1</sub> = 16 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
CuZn	soveltuu	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		