

**Garant**
**Kopointityökalu sisäp., vasenkätinen, L1 = 21 mm, Ø Dmin: 4,2mm**

**Tilastiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 270294 4,2    |
| GTIN         | 4045197466600 |
| Tuoteluokka  | 21I           |

**Kuvaus**
**Käyttö:**

Teränpitimeen nro 270200 – 270204.

**Tekninen kuvaus**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>                 | 4,2 mm                 |
| Kärjen-keskiön etäisyys L <sub>3</sub>       | 1,95 mm                |
| enimmäistyöstösyvyys t <sub>max</sub>        | 0,75 mm                |
| Varren Ø d                                   | 4 mm                   |
| Säde r                                       | 0,15 mm                |
| Syöttö f INOXissa > 900 N/mm <sup>2</sup>    | 0,05 mm/kierr.         |
| Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,05 mm/kierr.         |
| Syöttö f INOXissa < 900 N/mm <sup>2</sup>    | 0,05 mm/kierr.         |
| Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>              | 21 mm                  |
| Tuotenimen määrite                           | L <sub>1</sub> = 21 mm |
| Tuotetyyppi                                  | Leikkuupala upotukseen |

**Käyttäjätiedot**

|  | Sopivuus | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|--|----------|----------------|-----------|
|--|----------|----------------|-----------|

|                                |                   |           |   |
|--------------------------------|-------------------|-----------|---|
| Alumiinimuovit                 | sopii rajoituksin | 250 m/min | N |
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)   | sopii rajoituksin | 200 m/min | N |
| Alu > 10% Si                   | sopii rajoituksin | 200 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 160 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 150 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 150 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 80 m/min  | P |
| Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 60 m/min  | P |
| Teräs < 55 HRC                 | sopii rajoituksin | 30 m/min  | H |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          | 90 m/min  | M |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>   | soveltuu          | 60 m/min  | M |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | sopii rajoituksin | 30 m/min  | S |
| GG(G)                          | soveltuu          | 90 m/min  | K |
| CuZn                           | soveltuu          | 150 m/min | N |
| jatkuva                        | soveltuu          |           |   |
| epäsäännöllinen                | sopii rajoituksin |           |   |
| hakkaava                       | sopii rajoituksin |           |   |
| märkä enintään                 | soveltuu          |           |   |