

HOLEX**Kierresorvausterä oikea standardin DIN 282 (ISO 12) mukaan, P20/K25,
Varren nelikulmio: 20mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 297155 20 |
| GTIN | 4045197521422 |
| Tuoteluokka | 22E |

Kuvaus**Malli:**

Kovametallia – teräsvarret, 700 – 800 N/mm² kestävyys ja jyrkyt, tasaiset kiinnityspinnat. Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin. Terien välipintaviiste on tarkkuushiottu. Kaikissa toimitetuissa sorvausterissä on teroitettut terät. Vetämällä terät pois boorikarbidikäsilapulla leikkuukiilojen kestävyys paranee. Terälaukaisijan koko riippuu työskentelyolosuhteista. Rouhintaleikkuun ja keskeytyvän leikkuun yhteydessä terä pitää ehdottomasti hioa.

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

Käyttö:

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

Huom:

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|-------------|
| Varren nelikulmio | 20 mm |
| Kokonaispituus | 140 mm |
| Lastuava aine | P20/K25 |
| Tuotetyyppi | Sorvausterä |

