

Garant

Mikro-pistotyökalu, pyöreä, sisäpuolinen, oikeakätinen, L₁ = 25 mm, Ø D_{min} / W: 6,2/2mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	270334 6,2/2
GTIN	4045197467102
Tuoteluokka	211

Kuvaus**Käyttö:**

Teränpitimeen nro 270200 – 270204.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d	6 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L ₃	2,95 mm
Vähimmäis-Ø D _{min}	6,2 mm
enimmäistyöstösyvyys t _{max}	1,8 mm
Säde r	1 mm
Sarja	Micro
Ulkoneman pituus L ₁	25 mm
Tuotenimen määrite	L ₁ = 25 mm
Tuotetyyppi	Leikkuupala upotukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	250 m/min	N

Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	200 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	S
GG(G)	soveltuu	90 m/min	K
CuZn	soveltuu	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	sopii rajoituksin		
hakkaava	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		